

Опросный лист для заказа «Автоматизированное рабочее место (АРМ) поверителя»

Общая информация			
Предприятие: <input style="width: 90%;" type="text"/>	Дата заполнения: <input style="width: 100%;" type="text"/>		
Контактное лицо: <input style="width: 90%;" type="text"/>	Тел: <input style="width: 100%;" type="text"/>		
Адрес: <input style="width: 90%;" type="text"/>	E-mail: <input style="width: 100%;" type="text"/>		
Информация о модели АРМ			
1.1 Выбор модели АРМ:			
Модель	Диапазоны, МПа	Отметить	Состав комплекта АРМ
АРМ-1	(-0,1)-2,5	<input type="checkbox"/>	Устройство для создания давления (1шт.) [*] ; - Рабочие эталоны ДМ5002М-А(3шт.); - Компакт диск с программным обеспечением «Поверитель»; - Интерфейсные электрические кабели; - Кейсы для оборудования; - Документация ^{**} .
АРМ-2	0-1,6	<input type="checkbox"/>	
АРМ-3	0-6,0	<input type="checkbox"/>	
АРМ-4	0-25	<input type="checkbox"/>	
АРМ-5	0-60	<input type="checkbox"/>	
1.2 Выбор типа рабочего эталона:		Отметить	
ДМ5002М-А-СДИ (светодиодный индикатор)		<input type="checkbox"/>	Блок питания 24 В; - Базовые единицы измерения: кгс/см ² , кПа, МПа; Другие (указать): _____ ^{***}
ДМ5002М-А-ЖКИ АП (Жидкокристаллический индикатор с автономным питанием)		<input type="checkbox"/>	Блок питания 12 В; - Элементы питания (аккумуляторы); - Базовые единицы измерения: bar, mbar, Па, кПа, МПа, кгс/мм ² , кгс/см ² , psi
1.3 Выбор погрешности рабочего эталона:			
0,06%		<input type="checkbox"/>	
0,1%		<input type="checkbox"/>	
0,15%		<input type="checkbox"/>	
0,2%		<input type="checkbox"/>	
0,25%		<input type="checkbox"/>	
2 Опции поставки			
2.1 Опции поставки:		Отметить	Примечания
Переходники с прокладками:		<input type="checkbox"/>	М20Х1,5(наружная) — М12Х1,5 (внутренняя) (3шт.) М20Х1,5(наружная) — М10Х1 (внутренняя) (3шт.) М20Х1,5(наружная) — G1/2 (внутренняя) (3шт.) М20Х1,5(наружная)- G1/4 (внутренняя) (3шт.)

Коллектора с заглушками	<input type="checkbox"/>	Позволяют подключать до 4 приборов, включая рабочий эталон
Разделительная камера для поверки кислородных приборов	<input type="checkbox"/>	1шт.
	<input type="checkbox"/>	2шт.
	<input type="checkbox"/>	3шт.
Ноутбук	<input type="checkbox"/>	
Дополнительное оборудование (указать):	<input type="checkbox"/>	

- Для АРМ-1, АРМ-2 поставляются пневматическое устройство для создания давления; для АРМ-3, АРМ-4, АРМ-5 поставляется гидравлическое устройство для создания давления.

- В составе АРМ поставляется следующий пакет документации:

1. Руководство по эксплуатации на комплект оборудования АРМ;
2. Руководство по эксплуатации на рабочий эталон ДМ5002М-А;
3. Паспорт на комплект оборудования АРМ;
4. Паспорта на каждый рабочий эталон ДМ5002М-А;
5. Свидетельство о поверке на каждый рабочий эталон ДМ5002М-А;
6. Методика поверки ДМ5002М-А.

- Поле заполняется, если необходимо изменить единицы измерения рабочих эталонов.

Опросный лист направлять по электронному адресу: info@regionpribor.ru

По вопросам заполнения опросного листа и заказ приборов просим звонить по телефону в группу маркетинга: 8 (351) 750-54-70, 8 (351) 750-54-92